



VS-V-PM-NC


Il vacuostato VS-V-PM/EM-ST viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

Accessori disponibili: cappuccio, cavo di connessione

## Dati tecnici

| Attributo                 | Valore                |
|---------------------------|-----------------------|
| Vacuostato in costruzione | Chiuso senza corrente |
| Isteresi                  | Fisso: ca. 40 mbar    |
| Campo di misura [bar]     | -1,0 ... 0,0 bar      |

## Dati di costruzione



| Attributo          | Valore   |
|--------------------|----------|
| Lunghezza L        | 58,00 mm |
| Larghezza B        | 19,80 mm |
| Altezza H          | 40,00 mm |
| Diametro interno d | 4,00 mm  |
| Filettatura G2     | M5-IG    |
| Misura del foro d3 | 4,2 mm   |
| Griglia forata X1  | 41,0 mm  |

Dati di costruzione VS-V-PM-NC

Art.-Nr.: 10.06.02.00455



## Dati tecnici

| Attributo                         | Valore                 |
|-----------------------------------|------------------------|
| Vacuostato in costruzione         | Chiuso senza corrente  |
| Sicurezza di sovrappressione max. | 6,0 bar                |
| Peso                              | 33,0 g                 |
| Isteresi                          | Fisso: ca. 40 mbar     |
| Ripetibilità                      | ± 3% campo misurazione |
| Famiglia di prodotti              | VS-V-PM / EM-ST        |



## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.06.02.00455](http://www.schmalz.com/10.06.02.00455)

