

Art.-Nr.: 10.06.02.00455



VS-V-PM-NC

El vacuestato VS-V-PM/EM-ST se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).


Accesorios disponibles: capilla de la protección, cable de conexión

Datos técnicos

Atributo	Valor
Vacuestato para la tipo de construcción	Cerrado sin corriente
Histéresis	Fijo: apr. 40 mbar
Margen de medición [bar]	-1,0 ... 0,0 bar

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	58,00 mm
Anchura B	19,80 mm
Altura H	40,00 mm
Diámetro interior d	4,00 mm
Rosca G2	M5-HE
Tamaño del orificio d3	4,2 mm
Cuadrícula de orificios X1	41,0 mm



Datos de diseño VS-V-PM-NC



Art.-Nr.: 10.06.02.00455



Datos técnicos

Atributo	Valor
Vacuestato para la tipo de construcción	Cerrado sin corriente
Seguridad de sobrepresión máx.	6,0 bar
Peso	33,00 g
Histéresis	Fijo: apr. 40 mbar
Exactitud de repetición	± 3% del margen de medición
Familia de productos	VS-V-PM / EM-ST



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.06.02.00455

