

Art.-Nr.: 10.06.02.00456



VS-V-PM-NO

Le vacuostat VS-V-PM/EM-ST est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).


Accessoires disponibles : couvercle, câble de raccordement

Données techniques

Attribut	Valeur
Pressostat et vacuostat de type construction	Sans courant, ouvert
Hystérese	Fixe : env. 10 mbar
Plage de mesure [bar]	-1,0 ... 0,0 bar

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	58,00 mm
Largeur B	19,80 mm
Hauteur H	40,00 mm
Diamètre intérieur d	4,00 mm
Filetage G2	M5-F
Taille du trou d3	4,2 mm
Espacement des trous X1	41,0 mm



Données de construction VS-V-PM-NO



Art.-Nr.: 10.06.02.00456



Données techniques

Attribut	Valeur
Pressostat et vacuostat de type construction	Sans courant, ouvert
Sécurité max. en cas de surpression	6,0 bar
Poids propre	33,0 g
Hystérese	Fixe : env. 10 mbar
Précision de reproduction	± 3 % de la plage de mesure
Famille de produits	VS-V-PM / EM-ST



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.06.02.00456



WWW.SCHMALZ.COM/10.06.02.00456