

Vakum/basınç sensörü
VS V SA M8-4



Art.-Nr.: 10.06.02.00560



VS V SA M8-4

Teknik veriler

Attribute	Value
İnşaat vakum anahtarı	Analog sensör
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M8, 4 pol
Ölçüm aralığı	-1 ... 0 bar


Vakum ve basınç sensörü VS, bağlanmaya hazır bir ürün olarak (bağlantı kablosu olmadan) teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

- VS tipi vakum ve basınç sensörü - vakum versiyonu, basınç versiyonu veya kombine versiyon olarak mevcuttur

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, montaj braketi

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	55.00 mm
Uzunluk L	38.00 mm
Dış çap D	19.60 mm
Dış G1	G1/8"-M
Dış uzunluğu LG1	8.0 mm
Dış G2	M5-F
Dış G3	M8x1-M



Tasarım verileri VS V SA M8-4



WWW.SCHMALZ.COM/10.06.02.00560

Vakum/basınç sensörü
VS V SA M8-4



Art.-Nr.: 10.06.02.00560



Teknik veriler

Attribute	Value
Girişler / çıkışlar	Analog: 0...10 V
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M8, 4 pol
Koruma tipi IP	IP 65
Maks. aşırı basınç güvenliği	116.03 psi
Akım tüketimi	10.00 mA
Ağırlık	12.0 g
Ölçülen ortam	Agresif olmayan gazlar; kuru, yağsız hava
Sıcaklık etkisi	Tam ölçek değerinin $\pm$ %3'ü
Tekrarlanabilirlik	Tam ölçek değerinin $\pm$ %3'ü
Bağlantı	G1/8"-M + M5-F
Ölçüm aralığı [bar]	-1,0 ... 0,0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ölçüm aralığı	-14,5 ... 0,0 psi
Ürün ailesi	VS
Gerilim	15-30V DC



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.06.02.00560



Veri aksesuarları sipariş edin 10.06.02.00560

Typ	Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK B-M8-4 3000 K-4P 10.06.02.00472
Montaj braketi	BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS 10.06.02.00061
Tutucu VSi	HTR-VSi Clip 10.06.02.00718



WWW.SCHMALZ.COM/10.06.02.00560