



VSi V M8-4


**Teknik veriler**

| Attribute           | Value                    |
|---------------------|--------------------------|
| Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M8, 4 pol |
| Koruma tipi IP      | IP 65                    |
| Endikasyon          | LED                      |
| Ölçüm aralığı [bar] | -1,0 ... 0,0 bar         |

Vakum ve basınç şalteri VSi, bağlanmaya hazır bir ürün olarak (bağlantı kablosu olmadan) teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

- VSi tipi vakum ve basınç şalteri - vakum versiyonu, basınç versiyonu veya ekransız veya entegre ekranlı kombine versiyon olarak mevcuttur.

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, montaj braketi

**Tasarım verileri**

| Attribute        | Value    |
|------------------|----------|
| Uzunluk L1       | 55.00 mm |
| Uzunluk L        | 38.00 mm |
| Dış çap D        | 19.60 mm |
| Dış G1           | G1/8"-M  |
| Dış uzunluğu LG1 | 8.0 mm   |
| Dış G2           | M5-F     |
| Dış G3           | M8x1-M   |

Tasarım verileri VSi V M8-4

Art.-Nr.: 10.06.02.00567

**Teknik veriler**

| Attribute                    | Value                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Girişler / çıkışlar          | 2 dijital                                 |
| Elektrik bağlantısı          | Erkek bağlantı M8, 4 pol                  |
| Koruma tipi IP               | IP 65                                     |
| Maks. aşırı basınç güvenliği | 116.03 psi                                |
| Akım tüketimi                | 35.00 mA                                  |
| Ağırlık                      | 12.0 g                                    |
| Endikasyon                   | LED                                       |
| Histeresis                   | Ayarlanabilir                             |
| Ölçülen ortam                | Agresif olmayan gazlar; kuru, yağsız hava |
| Tekrarlanabilirlik           | Tam ölçek değerinin $\pm$ %3'ü            |
| Anahtarlama kapasitesi maks. | 100 mA                                    |
| Bağlantı                     | G1/8"-M + M5-F                            |
| Ölçüm aralığı [bar]          | -1,0 ... 0,0 bar                          |
| Çalışma sıcaklığı            | 0 ... 50 °C                               |
| Ölçüm aralığı                | -14,5 ... 0,0 psi                         |
| Ürün ailesi                  | VSi                                       |
| Gerilim                      | 10-30V DC                                 |

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.06.02.00567](http://www.schmalz.com/10.06.02.00567)**Veri aksesuarları sipariş edin 10.06.02.00567**

| Typ                 | Ürün numarası               |
|---------------------|-----------------------------|
| Bağlantı kablosu    | ASK B-M8-4 5000 K-4P        |
| Bağlantı kablosu    | ASK WB-M8-4 5000 K-4P       |
| Montaj braket       | BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS   |
| Otomatik rakor, düz | STVI-GE G1/8-IG 4           |
| Otomatik rakor, düz | STVI-GE G1/8-IG 6           |
| Otomatik rakor, düz | STVI-GE G1/8-IG 8           |
| Tutucu VSi          | HTR-VSi Clip                |
| Montaj braket       | BEF-WIN 21x22x39 1.5 VSi-M8 |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.06.02.00567](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.06.02.00567)