

Vakum/basınç anahtarı VSi P10 M12-4



Art.-Nr.: 10.06.02.00571



VSi P10 M12-4

Teknik veriler


Attribute	Value
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M12, 4 pol
Koruma tipi IP	IP 65
Endikasyon	LED
Ölçüm aralığı [bar]	0,0 ... 10,0 bar

Vakum ve basınç şalteri VSi, bağlanmaya hazır bir ürün olarak (bağlantı kablosu olmadan) teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

- VSi tipi vakum ve basınç şalteri - vakum versiyonu, basınç versiyonu veya ekransız veya entegre ekranlı kombine versiyon olarak mevcuttur.

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, montaj braketi

Tasarım verileri



Attribute	Value
Uzunluk L1	56.00 mm
Uzunluk L	38.00 mm
Dış çap D	19.60 mm
Dış G1	G1/8"-M
Dış uzunluğu LG1	8.0 mm
Dış G2	M5-F
Dış G3	M12x1-M

Tasarım verileri VSi P10 M12-4



WWW.SCHMALZ.COM/10.06.02.00571

Vakum/basınç anahtarı
VSi P10 M12-4



Art.-Nr.: 10.06.02.00571



Teknik veriler

Attribute	Value
Girişler / çıkışlar	2 dijital
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M12, 4 pol
Koruma tipi IP	IP 65
Maks. aşırı basınç güvenliği	217.55 psi
Akım tüketimi	35.00 mA
Ağırlık	12.0 g
Endikasyon	LED
Histerezis	Ayarlanabilir
Ölçülen ortam	Agresif olmayan gazlar; kuru, yağsız hava
Tekrarlanabilirlik	Tam ölçek değerinin $\pm$ %3'ü
Anahtarlama kapasitesi maks.	100 mA
Bağlantı	G1/8"-M + M5-F
Ölçüm aralığı [bar]	0,0 ... 10,0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ölçüm aralığı	0,0 ... 145,0 psi
Ürün ailesi	VSi
Gerilim	10-30V DC



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.06.02.00571



Veri aksesuarları sipariş edin 10.06.02.00571

Typ	Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-4 5000 K-4P
Montaj braket	BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS
Bağlantı kablosu	ASK WB-M12-5 5000 K-4P
Otomatik rakor, düz	STVI-GE G1/8-IG 4
Otomatik rakor, düz	STVI-GE G1/8-IG 6
Otomatik rakor, düz	STVI-GE G1/8-IG 8
Tutucu VSi	HTR-VSi Clip
Montaj braket	BEF-WIN 21x22x39 1.5 VSi-M12



WWW.SCHMALZ.COM/10.06.02.00571