

Vacue-/Presostatos forma de cubo

# VS-V-W-D NPN K 3C-D



Art.-Nr.: 10.06.02.00679



## Datos técnicos

| Atributo                                | Valor                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Vacuestato para la tipo de construcción | Conmutación NPN               |
| Entradas / salidas                      | 2 digital                     |
| Conexión eléctrica                      | Cable                         |
| Modelo de protección IP                 | IP 40                         |
| Pantalla                                | Pantalla 3 colores / 2 líneas |
| Margen de medición [bar]                | -1,0 ... 0,0 bar              |
| Forma                                   | Cubo, display digital         |


VS-V-W-D NPN K 3C-D

El vacuostato y presostato VS-V/P-W-D-K-3C-D se suministra como producto listo para su conexión.

Accesorios disponibles: ángulo de fijación, marco de montaje

## Datos de diseño

| Atributo                   | Valor       |
|----------------------------|-------------|
| Longitud L                 | 30,00 mm    |
| Anchura B                  | 30,00 mm    |
| Altura H1                  | 36,30 mm    |
| Altura H                   | 21,30 mm    |
| Rosca G1                   | G1/8"-MA    |
| Longitud de rosca LG1      | 9,0 mm      |
| Rosca G2                   | M5-HE       |
| Longitud de rosca LG2      | 10,0 mm     |
| Longitud del cable         | 2.000,00 mm |
| Longitud de rosca LG4      | 4,5 mm      |
| Cuadrícula de orificios Y1 | 20,0 mm     |
| Cuadrícula de orificios X1 | 20,0 mm     |
| Rosca G4                   | M3-HE       |



Datos de diseño VS-V-W-D NPN K 3C-D



[WWW.SCHMALZ.COM/10.06.02.00679](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.06.02.00679)

Vacue-/Presostatos forma de cubo  
**VS-V-W-D NPN K 3C-D**



Art.-Nr.: 10.06.02.00679



### Datos técnicos

| Atributo                       | Valor                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Entradas / salidas             | 2 digital                                                    |
| Conexión eléctrica             | Cable                                                        |
| Modelo de protección IP        | IP 40                                                        |
| Seguridad de sobrepresión máx. | 5,0 bar                                                      |
| Consumo actual                 | 30,00 mA                                                     |
| Peso                           | 73,00 g                                                      |
| Histéresis                     | Ajustable: de 0 a 100% del valor ajustado o modo comparación |
| Medio medido                   | Gases no agresivos, aire seco sin aceite                     |
| Capacidad de conmutación máx.  | 100 mA                                                       |
| Margen de medición [bar]       | -1,0 ... 0,0 bar                                             |
| Temperatura de uso             | 0 ... 50 °C                                                  |
| Familia de productos           | VS-V-W-D-K                                                   |
| Tensión                        | 12-24V DC                                                    |



### Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.06.02.00679](http://www.schmalz.com/10.06.02.00679)



### Datos de pedido accesorios 10.06.02.00679

| Typ                |                          | Número de artículo |
|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Ángulo de fijación | BEF-WIN 20x43.5x29.5 1.5 | 10.06.02.00685     |
| Ángulo de fijación | BEF-WIN 30x43.5x29.5 1.5 | 10.06.02.00686     |
| Marco de montaje   | EINB-RAx8.5x30 VS        | 10.06.02.00427     |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.06.02.00679](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.06.02.00679)