

Vakum/basınç anahtarı küp şekli
VS-P10-W-D PNP K 3C-D



Art.-Nr.: 10.06.02.00680




Teknik veriler

Attribute	Value
İnşaat vakum anahtarı	PNP anahtarlama
Girişler / çıkışlar	2 dijital
Elektrik bağlantısı	Kablo
Koruma tipi IP	IP 40
Ekran	Ekran 3 renkli / 2 satırlı
Ölçüm aralığı [bar]	0,0 ... 10,0 bar
Şekil	Küp, dijital ekran

VS-P10-W-D PNP K 3C-D

Vakum ve basınç şalteri VS-V/P-W-D-K-3C-D bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: montaj braketi, montaj çerçevesi



Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	30.00 mm
Genişlik B	30.00 mm
Yükseklik H1	36.30 mm
Yükseklik H	21.30 mm
Diş G1	G1/8"-M
Diş uzunluğu LG1	9.0 mm
Diş G2	M5-F
Diş uzunluğu LG2	10.0 mm
Kablo uzunluğu	2000.00 mm
Diş uzunluğu LG4	4.5 mm

Tasarım verileri VS-P10-W-D PNP K 3C-D



WWW.SCHMALZ.COM/10.06.02.00680

Vakum/basınç anahtarı küp şekli
VS-P10-W-D PNP K 3C-D



Art.-Nr.: 10.06.02.00680



Teknik veriler

Attribute	Value
Girişler / çıkışlar	2 dijital
Elektrik bağlantısı	Kablo
Koruma tipi IP	IP 40
Maks. aşırı basınç güvenliği	15.0 bar
Akım tüketimi	30.00 mA
Ağırlık	73.0 g
Histeresis	Ayarlanabilir: Ayarlanan değerin %0 ila %100'ü veya karşılaştırmalı modu
Ölçülen ortam	Agresif olmayan gazlar; kuru, yağsız hava
Anahtarlama kapasitesi maks.	100 mA
Ölçüm aralığı [bar]	0,0 ... 10,0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ailesi	VS-V-W-D-K
Gerilim	12-24V DC



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.06.02.00680



Veri aksesuarları sipariş edin 10.06.02.00680

Typ	Ürün numarası
Montaj braket	BEF-WIN 20x43.5x29.5 1.5
Montaj braket	BEF-WIN 30x43.5x29.5 1.5
Montaj çerçevesi	EINB-RAx8.5x30 VS



WWW.SCHMALZ.COM/10.06.02.00680