

Art.-Nr.: 10.06.02.00760



VSi HD V M12-4

Le VSi-HD est livré en tant que produit prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).


Accessoires disponibles : câble de raccordement

Données techniques

Attribut	Valeur
Forme de l'éléments de fixation	Usage intensif
Connexion électrique	Connecteur M12, 4 pol
Type de protection IP	IP 65 (avec connecteur)
Plage de mesure	-1...0bar

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	48,50 mm
Longueur L	30,30 mm
Diamètre extérieur D	19,70 mm
Filetage G1	G1/8"-M
Longueur du filetage LG1	8,0 mm
Filetage G2	M5-F
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Filetage G3	M12x1-M



Données de construction VSi HD V M12-4



Art.-Nr.: 10.06.02.00760



Données techniques

Attribut	Valeur
Entrées / sorties	2 numériques
Connexion électrique	Connecteur M12, 4 pol
Type de protection IP	IP 65 (avec connecteur)
Poids propre	22,1 g
Hystérese	Réglable
Milieu mesuré	Gaz non agressifs, air sec exempt d'huile
Précision de reproduction	± 3% de la plage de mesure
Capacité de commutation max.	100 mA
Température de travail	0 ... 50 °C



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.06.02.00760



Données de commande des accessoires 10.06.02.00760

Typ		num
Câble de raccordement	ASK B-M12-4 5000 K-4P	21.04.05.00263
Câble de raccordement	ASK B-M12-4 5000 S-M12-4	21.04.05.00265
Câble de raccordement	ASK B-M12-4 2000 S-M12-4	21.04.05.00087
Cadre d'installation	BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS	10.06.02.00061



WWW.SCHMALZ.COM/10.06.02.00760