

Vacuostato/pressostato
VSi HD V M12-4



Art.-Nr.: 10.06.02.00760




Dati tecnici

Attributo	Valore
Elementi di fissaggio della forma	Heavy Duty
Collegamento elettrico	Connettore M12, 4 pol
Tipo di protezione IP	IP 65 (con connettore)
Campo di misura	-1...0bar

VSi HD V M12-4

Il VSi-HD viene fornito come prodotto pronto per il collegamento (senza cavo di collegamento).

Accessori disponibili: cavo di collegamento



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	48,50 mm
Lunghezza L	30,30 mm
Diametro esterno D	19,70 mm
Filettatura G1	G 1/8" -AG
Lunghezza della filettatura LG1	8,0 mm
Filettatura G2	M5-IG
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Filettatura G3	M12x1-AG

Dati di costruzione VSi HD V M12-4



WWW.SCHMALZ.COM/10.06.02.00760

1

Vacuostato/pressostato
VSi HD V M12-4



Art.-Nr.: 10.06.02.00760



Dati tecnici

Attributo	Valore
Ingressi / uscite	2 digitale
Collegamento elettrico	Connettore M12, 4 poli
Tipo di protezione IP	IP 65 (con connettore)
Peso	22,1 g
Isteresi	Impostabile
Mezzo misurato	Gas non aggressivi, aria secca, senza lubrificazione
Ripetibilità	± 3% campo di misura
Capacità di commutazione max.	100 mA
Temperatura d'intervento	0 ... 50 °C



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.06.02.00760



Ordinare gli accessori dati 10.06.02.00760

Typ		codice articolo
Cavo di connessione	ASK B-M12-4 5000 K-4P	21.04.05.00263
Cavo di connessione	ASK B-M12-4 5000 S-M12-4	21.04.05.00265
Cavo di connessione	ASK B-M12-4 2000 S-M12-4	21.04.05.00087
Staffa di fissaggio	BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS	10.06.02.00061



WWW.SCHMALZ.COM/10.06.02.00760