

Vakum/basınç anahtarı

VSi HD V M12-4



Art.-Nr.: 10.06.02.00760



VSi HD V M12-4


Vakum şalteri VSi-HD, bağlanmaya hazır bir ürün olarak (bağlantı kablosu olmadan) tedarik edilir.

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu

Teknik veriler

Attribute	Value
Şekil montaj elemanları	Ağır Hizmet
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M12, 4 pol
Koruma tipi IP	IP 65 (fiş ile)
Ölçüm aralığı	-1 ... 0 bar

Tasarım verileri



Attribute	Value
Uzunluk L1	48.50 mm
Uzunluk L	30.30 mm
Dış çap D	19.70 mm
Dış G1	G1/8"-M
Dış uzunluğu LG1	8.0 mm
Dış G2	M5-F
Anahtar boyutu SW1	17.0 mm
Dış G3	M12x1-M

Tasarım verileri VSi HD V M12-4



WWW.SCHMALZ.COM/10.06.02.00760

Vakum/basınç anahtarı
VSi HD V M12-4



Art.-Nr.: 10.06.02.00760



Teknik veriler

Attribute	Value
Girişler / çıkışlar	2 dijital
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M12, 4 pol
Koruma tipi IP	IP 65 (fiş ile)
Ağırlık	22.1 g
Histeresis	Ayarlanabilir
Ölçülen ortam	Agresif olmayan gazlar; kuru, yağsız hava
Tekrarlanabilirlik	Tam ölçek değerinin $\pm$ %3'ü
Anahtarlama kapasitesi maks.	100 mA
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.06.02.00760



Veri aksesuarları sipariş edin 10.06.02.00760

Typ		Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-4 5000 K-4P	21.04.05.00263
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-4 5000 S-M12-4	21.04.05.00265
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-4 2000 S-M12-4	21.04.05.00087
Montaj braketi	BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS	10.06.02.00061



WWW.SCHMALZ.COM/10.06.02.00760