




VSi HD V M12-4

El VSi-HD se suministra como un producto listo para conectar (sin cable de conexión).

Accesorios disponibles: cable de conexión

## Datos técnicos

Atributo	Valor
Elementos de fijación de forma	Heavy duty
Conexión eléctrica	Conector M12, 4 pol
Modelo de protección IP	IP 65 (con conector)
Margen de medición	-1...0bar



Datos de diseño VSi HD V M12-4

## Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	48,50 mm
Longitud L	30,30 mm
Diámetro exterior D	19,70 mm
Rosca G1	G1/8"-MA
Longitud de rosca LG1	8,0 mm
Rosca G2	M5-HE
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Rosca G3	M12x1-MA



Art.-Nr.: 10.06.02.00760



## Datos técnicos

Atributo	Valor
Entradas / salidas	2 digital
Conexión eléctrica	Conector M12, 4 pol
Modelo de protección IP	IP 65 (con conector)
Peso	22,10 g
Histéresis	Ajustable
Medio medido	Gases no agresivos, aire seco sin aceite
Exactitud de repetición	± 3% del margen de medición
Capacidad de conmutación máx.	100 mA
Temperatura de uso	0 ... 50 °C



## Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.06.02.00760](http://www.schmalz.com/10.06.02.00760)



## Datos de pedido accesorios 10.06.02.00760

Typ	Número de artículo
Cable de conexión	ASK B-M12-4 5000 K-4P
Cable de conexión	ASK B-M12-4 5000 S-M12-4
Cable de conexión	ASK B-M12-4 2000 S-M12-4
Ángulo de fijación	BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS


[WWW.SCHMALZ.COM/10.06.02.00760](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.06.02.00760)