




## FS 5 D 2PA K

El producto se suministra como componente listo para enchufar.

Se incluye un cable de 3 m de largo con hilos abiertos.

## Datos técnicos

Atributo	Valor
Vacuestato para la tipo de construcción	2x PNP + 1x analógico
Conexión eléctrica	Cable
Modelo de protección IP	IP 40 (con conector)
Margen de medición	-1...8bar
Conexión	G1/8"
Forma	Display digital
Flujo en el rango de vacío	0 ... 5 l/min



Datos de diseño FS 5 D 2PA K

## Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	76,20 mm
Longitud L2	18,50 mm
Longitud L	55,00 mm
Anchura B	17,00 mm
Altura H1	52,00 mm
Altura H2	3,00 mm
Altura H	50,00 mm
Diámetro interior d1	2,5 mm
d2	3,0 mm
Rosca G1	G1/8"-HE



Art.-Nr.: 10.06.04.00002

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Vacuestato para la tipo de construcción	2x PNP + 1x analógico
Conexión eléctrica	Cable
Modelo de protección IP	IP 40 (con conector)
Margen de medición	-1...8bar
Peso	107,00 g
Conexión	G1/8"
Familia de productos	FS
Flujo en el rango de vacío	0 ... 5 l/min

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.06.04.00002](http://www.schmalz.com/10.06.04.00002)

**Datos de pedido accesorios 10.06.04.00002**

Typ	Número de artículo
Ángulo de fijación	10.06.04.00011

[WWW.SCHMALZ.COM/10.06.04.00002](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.06.04.00002)