

Art.-Nr.: 10.06.04.00005




FS 50 D 2NA K

Il prodotto viene fornito come componente pronto per il collegamento.

È incluso un cavo di 3 m di lunghezza con trefoli aperti.

Dati tecnici

Attributo	Valore
Vacuostato in costruzione	2x NPN + 1x analogico
Collegamento elettrico	Cavo
Tipo di protezione IP	IP 40 (con connettore)
Campo di misura	-1...8bar
Connessione	G1/8"
Forma	Indicazione digitale
Portata nel campo di pressione	0 ... 50 l/min



Dati di costruzione FS 50 D 2NA K

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	76,20 mm
Lunghezza L2	18,50 mm
Lunghezza L	55,00 mm
Larghezza B	17,00 mm
Altezza H1	52,00 mm
Altezza H2	3,00 mm
Altezza H	50,00 mm
Diametro interno d1	2,5 mm
d2	3,0 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG



Art.-Nr.: 10.06.04.00005

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Vacuostato in costruzione	2x NPN + 1x analogico
Collegamento elettrico	Cavo
Tipo di protezione IP	IP 40 (con connettore)
Campo di misura	-1...8bar
Peso	107,0 g
Connessione	G1/8"
Famiglia di prodotti	FS
Portata nel campo di pressione	0 ... 50 l/min

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.06.04.00005

**Ordinare gli accessori dati 10.06.04.00005**

Typ		codice articolo
Staffa di fissaggio	BEF-WIN 33.6x5x40 1	10.06.04.00011

