

# Capteur de débit

## FS 50 D 2PA K



Art.-Nr.: 10.06.04.00006




### Données techniques

| Attribut                                     | Valeur                  |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Pressostat et vacuostat de type construction | 2x PNP + 1x analogique  |
| Connexion électrique                         | Câble                   |
| Type de protection IP                        | IP 40 (avec connecteur) |
| Plage de mesure                              | -1...8bar               |
| Connexion                                    | G1/8"                   |
| Forme                                        | Indication digitale     |
| Débit dans la plage de vide                  | 0 ... 50 l/min          |
| Débit dans la plage de pression              | 0 ... 50 l/min          |

FS 50 D 2PA K

Le produit est livrée prête à monter.  
Un câble de 3 m de long avec des brins ouverts est inclus.



### Données de construction

| Attribut              | Valeur   |
|-----------------------|----------|
| Longueur L1           | 76,20 mm |
| Longueur L2           | 18,50 mm |
| Longueur L            | 55,00 mm |
| Largeur B             | 17,00 mm |
| Hauteur H1            | 52,00 mm |
| Hauteur H2            | 3,00 mm  |
| Hauteur H             | 50,00 mm |
| Diamètre intérieur d1 | 2,5 mm   |
| d2                    | 3,0 mm   |
| Filetage G1           | G1/8"-F  |

Données de construction FS 50 D 2PA K



[WWW.SCHMALZ.COM/10.06.04.00006](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.06.04.00006)

Capteur de débit  
**FS 50 D 2PA K**



Art.-Nr.: 10.06.04.00006



### Données techniques

| Attribut                                     | Valeur                  |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Pressostat et vacuostat de type construction | 2x PNP + 1x analogique  |
| Connexion électrique                         | Câble                   |
| Type de protection IP                        | IP 40 (avec connecteur) |
| Plage de mesure                              | -1...8bar               |
| Poids propre                                 | 107,0 g                 |
| Connexion                                    | G1/8"                   |
| Famille de produits                          | FS                      |
| Débit dans la plage de vide                  | 0 ... 50 l/min          |
| Débit dans la plage de pression              | 0 ... 50 l/min          |



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.06.04.00006](http://www.schmalz.com/10.06.04.00006)



### Données de commande des accessoires 10.06.04.00006

| Typ                  | num                 |
|----------------------|---------------------|
| Cadre d'installation | BEF-WIN 33.6x5x40 1 |
|                      | 10.06.04.00011      |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.06.04.00006](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.06.04.00006)