




## Dati tecnici

Attributo	Valore
Vacuostato in costruzione	2x PNP + 1x analogico
Collegamento elettrico	Cavo
Tipo di protezione IP	IP 40 (con connettore)
Campo di misura	-1...8bar
Connessione	G1/4"
Forma	Indicazione digitale
Portata nel campo di pressione	0 ... 100 l/min

## FS 100 D 2PA K

Il prodotto viene fornita come componente pronto per il collegamento.

È incluso un cavo di 3 m di lunghezza con trefoli aperti.



## Dati di costruzione FS 100 D 2PA K

## Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	84,20 mm
Lunghezza L2	18,50 mm
Lunghezza L	55,00 mm
Larghezza B	17,00 mm
Altezza H1	52,00 mm
Altezza H2	3,00 mm
Altezza H	50,00 mm
Diametro interno d1	2,5 mm
d2	3,0 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG

Art.-Nr.: 10.06.04.00008

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Vacuostato in costruzione	2x PNP + 1x analogico
Collegamento elettrico	Cavo
Tipo di protezione IP	IP 40 (con connettore)
Campo di misura	-1...8bar
Peso	110,5 g
Connessione	G1/4"
Famiglia di prodotti	FS
Portata nel campo di pressione	0 ... 100 l/min

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.06.04.00008](http://www.schmalz.com/10.06.04.00008)

**Ordinare gli accessori dati 10.06.04.00008**

Typ		codice articolo
Staffa di fissaggio	BEF-WIN 33.6x5x40 1	10.06.04.00011

