




FS 200 D 2NA K

Ürün bağlanmaya hazır bir bileşen olarak teslim edilir.

Açık telli 3 m uzunluğunda bir kablo dahildir.

Teknik veriler

Attribute	Value
İnşaat vakum anahtarı	2x NPN + 1x analog
Elektrik bağlantısı	Cable
Koruma tipi IP	IP 40 (with plug)
Ölçüm aralığı	-1...8bar
Bağlantı	G1/4"
Şekil	Dijital ekran
Vakum aralığında akış hızı	0 ... 100 l/min
Basınç aralığında akış hızı	0 ... 200 l/min



Tasarım verileri FS 200 D 2NA K

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	84.20 mm
Uzunluk L2	18.50 mm
Uzunluk L	55.00 mm
Genişlik B	17.00 mm
Yükseklik H1	52.00 mm
Yükseklik H2	3.00 mm
Yükseklik H	50.00 mm
İç çap d1	2.5 mm
d2	3.0 mm
Diş G1	G1/4"-F

Art.-Nr.: 10.06.04.00009

**Teknik veriler**

Attribute	Value
İnşaat vakum anahtarı	2x NPN + 1x analog
Elektrik bağlantısı	Cable
Koruma tipi IP	IP 40 (with plug)
Ölçüm aralığı	-1...8bar
Ağırlık	110.5 g
Bağlantı	G1/4"
Ürün ailesi	FS
Vakum aralığında akış hızı	0 ... 100 l/min
Basınç aralığında akış hızı	0 ... 200 l/min

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.06.04.00009**Veri aksesuarları sipariş edin 10.06.04.00009**

Typ	Ürün numarası
Mounting bracket	BEF-WIN 33.6x5x40 1
	10.06.04.00011

WWW.SCHMALZ.COM/10.06.04.00009