



VF-6 G1/4-IG 15

Le filtre à vide VF / STF / STF-D est livré prêt à être raccordé.


Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante de rechange

Accessoires disponibles : équerre de fixation

Données techniques

Épaisseur des pores du filtre	15,0 µm
Volume de flux nominal	6,000 m³/h
Connexion	G1/4"-F
Forme	Carter en aluminium

Données de construction



Longueur L1	108,00 mm
Longueur L2	42,00 mm
Longueur L	41,00 mm
Hauteur H2	30,00 mm
Hauteur H	54,00 mm
Diamètre extérieur D	48,00 mm
Filetage G1	G1/4"-F

Données de construction VF-6 G1/4-IG 15

Art.-Nr.: 10.07.01.00003

**Données techniques**

Vide max.	-950 mbar
Épaisseur des pores du filtre	15,0 µm
Poids propre	0,130 kg
Volume de flux nominal	6,000 m³/h
Connexion	G1/4"-F
Famille de produits	VF

**Données de commande accessoires 10.07.01.00003**

Typ	Nombre d'article
Cadre d'installation	BEF-WIN 42x36x48 2 PVT-PVS 10.07.01.00011

**Données de commande pièce de rechange 10.07.01.00003**

Typ	Nombre d'article
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht 10.07.01.00013

**Données de commande pièces d'usure 10.07.01.00003**

Typ	Nombre d'article
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht 10.07.01.00013

