

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Filtre gözenek boyutu	15.0 µm
Nominal akış hızı	6.000 m³/h
Bağlantı	G1/4"-F
Şekil	Alüminyum gövde

VF-6 G1/4-IG 15

Vakum filtresi VF / STF / STF-D bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: yedek filtre kartuşu

Mevcut aksesuarlar: montaj braketi

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	108.00 mm
Uzunluk L2	42.00 mm
Uzunluk L	41.00 mm
Yükseklik H2	30.00 mm
Yükseklik H	54.00 mm
Dış çap D	48.00 mm
Dış G1	G1/4"-F

Tasarım verileri VF-6 G1/4-IG 15



Art.-Nr.: 10.07.01.00003

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Maks. vakum	-950 mbar
Filtre gözenek boyutu	15.0 µm
Ağırlık	0.130 kg
Nominal akış hızı	6.000 m³/h
Bağlantı	G1/4"-F
Ürün ailesi	VF

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.01.00003**Veri aksesuarları sipariş edin 10.07.01.00003**

Typ	Ürün numarası
Montaj braketi	BEF-WIN 42x36x48 2 PVT-PVS 10.07.01.00011

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.07.01.00003**

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht 10.07.01.00013

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.07.01.00003**

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht 10.07.01.00013

WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00003