



VF-6 G1/4-IG 15


Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño de los poros del filtro	15,0 µm
Flujo nominal	6,000 m³/h
Conexión	G1/4"-HE
Forma	Carcasa de aluminio

El filtro de vacío VF / STF / STF-D se suministra como producto listo para su conexión.

Repuestos disponibles: cartucho de filtro

Accesorios disponibles: ángulo de fijación

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Longitud L1	108,00 mm
Longitud L2	42,00 mm
Longitud L	41,00 mm
Altura H2	30,00 mm
Altura H	54,00 mm
Diámetro exterior D	48,00 mm
Rosca G1	G1/4"-HE

Datos de diseño VF-6 G1/4-IG 15



Art.-Nr.: 10.07.01.00003

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Vacío máx.	-950 mbar
Tamaño de los poros del filtro	15,0 µm
Peso	0,130 kg
Flujo nominal	6,000 m³/h
Conexión	G1/4" -HE
Familia de productos	VF

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.01.00003

**Pedir accesorios de datos 10.07.01.00003**

Typ	n
Ángulo de fijación	BEF-WIN 42x36x48 2 PVT-PVS 10.07.01.00011

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.07.01.00003**

Typ	n
Filtro (redondo)	FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht 10.07.01.00013

**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.07.01.00003**

Typ	n
Filtro (redondo)	FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht 10.07.01.00013


WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00003