



VF-10 G3/8-IG 50


Vakum filtresi VF / STF / STF-D bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: yedek filtre kartuşu

Mevcut aksesuarlar: montaj braketi

Teknik veriler

Attribute	Value
Filtre gözenek boyutu	50.0 µm
Nominal akış hızı	10.000 m³/h
Bağlantı	G3/8"-F
Şekil	Alüminyum gövde

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	157.00 mm
Uzunluk L2	42.00 mm
Uzunluk L	70.00 mm
Yükseklik H2	30.00 mm
Yükseklik H	54.00 mm
Dış çap D	48.00 mm
Dış G1	G3/8"-F

Tasarım verileri VF-10 G3/8-IG 50

Art.-Nr.: 10.07.01.00004

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Maks. vakum	-950 mbar
Filtre gözenek boyutu	50.0 µm
Ağırlık	0.215 kg
Nominal akış hızı	10.000 m³/h
Bağlantı	G3/8"-F
Ürün ailesi	VF

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.01.00004**Veri aksesuarları sipariş edin 10.07.01.00004**

Typ	Ürün numarası
Montaj braketi	BEF-WIN 42x36x48 2 PVT-PVS 10.07.01.00011

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.07.01.00004**

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8 10.07.01.00014

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.07.01.00004**

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8 10.07.01.00014

WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00004