

Art.-Nr.: 10.07.01.00004

**Datos técnicos**


Atributo	Valor
Tamaño de los poros del filtro	50,0 µm
Flujo nominal	10,000 m ³ /h
Conexión	G3/8"-HE
Forma	Carcasa de aluminio

VF-10 G3/8-IG 50

El filtro de vacío VF / STF / STF-D se suministra como producto listo para su conexión.

Repuestos disponibles: cartucho de filtro

Accesorios disponibles: ángulo de fijación

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Longitud L1	157,00 mm
Longitud L2	42,00 mm
Longitud L	70,00 mm
Altura H2	30,00 mm
Altura H	54,00 mm
Diámetro exterior D	48,00 mm
Rosca G1	G3/8"-HE

Datos de diseño VF-10 G3/8-IG 50



Art.-Nr.: 10.07.01.00004

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Vacío máx.	-950 mbar
Tamaño de los poros del filtro	50,0 µm
Peso	0,215 kg
Flujo nominal	10,000 m³/h
Conexión	G3/8"-HE
Familia de productos	VF

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.01.00004

**Pedir accesorios de datos 10.07.01.00004**

Typ	n
Ángulo de fijación	BEF-WIN 42x36x48 2 PVT-PVS 10.07.01.00011

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.07.01.00004**

Typ	n
Filtro (redondo)	FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8 10.07.01.00014

**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.07.01.00004**

Typ	n
Filtro (redondo)	FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8 10.07.01.00014

