




STF G3/4-IG N

El filtro de vacío VF / STF / STF-D se suministra como producto listo para su conexión.

Repuestos disponibles: cartucho de filtro

Accesorios disponibles: ángulo de fijación



Datos de diseño STF G3/4-IG N

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño de los poros del filtro	3,0 µm
Flujo nominal	42,000 m³/h
Conexión	G3/4"-HE
Forma	Carcasa de acero

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	158,50 mm
Longitud L2	5,50 mm
Longitud L	88,50 mm
Anchura B1	59,00 mm
Diámetro exterior D	97,00 mm
Rosca G1	G3/4"-HE
Rosca G2	G3/4"-HE

Art.-Nr.: 10.07.01.00007

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Vacío máx.	-950 mbar
Tamaño de los poros del filtro	3,0 µm
Peso	0,500 kg
Flujo nominal	42,000 m³/h
Conexión	G3/4" -HE
Familia de productos	VF

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.01.00007

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.07.01.00007**

Typ	n
Filtro (redondo)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG 10.07.01.00017

**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.07.01.00007**

Typ	n
Filtro (redondo)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG 10.07.01.00017

