




STF G3/4-IG N

Vakum filtresi VF / STF / STF-D bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: yedek filtre kartuşu

Mevcut aksesuarlar: montaj braketi



Tasarım verileri STF G3/4-IG N

Teknik veriler

Attribute	Value
Filtre gözenek boyutu	3.0 µm
Nominal akış hızı	42.000 m³/h
Bağlantı	G3/4"-F
Şekil	Çelik gövde

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	158.50 mm
Uzunluk L2	5.50 mm
Uzunluk L	88.50 mm
Genişlik B1	59.00 mm
Dış çap D	97.00 mm
Dış G1	G3/4"-F
Dış G2	G3/4"-F

Art.-Nr.: 10.07.01.00007

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Maks. vakum	-950 mbar
Filtre gözenek boyutu	3.0 µm
Ağırlık	0.500 kg
Nominal akış hızı	42.000 m³/h
Bağlantı	G3/4"-F
Ürün ailesi	VF

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.01.00007**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.07.01.00007**

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG 10.07.01.00017

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.07.01.00007**

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG 10.07.01.00017

