

Art.-Nr.: 10.07.01.00008

**Datos técnicos**


Atributo	Valor
Tamaño de los poros del filtro	3,0 µm
Flujo nominal	96,000 m³/h
Conexión	G1-1/4"-HE
Forma	Carcasa de acero

STF G1-1/4-IG N

El filtro de vacío VF / STF / STF-D se suministra como producto listo para su conexión.

Repuestos disponibles: cartucho de filtro

Accesorios disponibles: ángulo de fijación

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Longitud L1	191,00 mm
Longitud L2	17,00 mm
Longitud L	116,00 mm
Anchura B1	81,00 mm
Diámetro exterior D	136,00 mm
Rosca G1	G1-1/4"-HE
Rosca G2	G1-1/4"-HE

Datos de diseño STF G1-1/4-IG N



Art.-Nr.: 10.07.01.00008

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Vacío máx.	-950 mbar
Tamaño de los poros del filtro	3,0 µm
Peso	1,000 kg
Flujo nominal	96,000 m³/h
Conexión	G1-1/4" -HE
Familia de productos	VF

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.07.01.00008](http://www.schmalz.com/10.07.01.00008)

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.07.01.00008**

Typ	n
Filtro (redondo)   FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018

**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.07.01.00008**

Typ	n
Filtro (redondo)   FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018

