




STF G1-1/4-IG N

Vakum filtresi VF / STF / STF-D bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: yedek filtre kartuşu

Mevcut aksesuarlar: montaj braketi



Tasarım verileri STF G1-1/4-IG N

Teknik veriler

Attribute	Value
Filtre gözenek boyutu	3.0 µm
Nominal akış hızı	96.000 m³/h
Bağlantı	G1-1/4"-F
Şekil	Çelik gövde

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	191.00 mm
Uzunluk L2	17.00 mm
Uzunluk L	116.00 mm
Genişlik B1	81.00 mm
Dış çap D	136.00 mm
Dış G1	G1-1/4"-F
Dış G2	G1-1/4"-F

Art.-Nr.: 10.07.01.00008

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Maks. vakum	-950 mbar
Filtre gözenek boyutu	3.0 µm
Ağırlık	1.000 kg
Nominal akış hızı	96.000 m³/h
Bağlantı	G1-1/4"-F
Ürün ailesi	VF

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.01.00008**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.07.01.00008**

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN 10.07.01.00018

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.07.01.00008**

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN 10.07.01.00018

