

Art.-Nr.: 10.07.01.00010




STF G2-1/2-IG N

Il filtro per vuoto VF / STF / STF-D viene fornito come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia di ricambio

Accessori disponibili: lamiera di fissaggio



Dati di costruzione STF G2-1/2-IG N

Dati tecnici

Attributo	Valore
Misura dei pori del filtro	3,0 µm
Portata nominale	360,000 m³/h
Connessione	G2-1/2"-IG
Forma	Alloggiamento in acciaio

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	490,00 mm
Lunghezza L2	12,00 mm
Lunghezza L	250,00 mm
Larghezza B1	123,00 mm
Diametro esterno D	200,00 mm
Filettatura G1	G2-1/2"-IG
Filettatura G2	G2-1/2"-IG

Art.-Nr.: 10.07.01.00010

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Vuoto max.	-950 mbar
Misura dei pori del filtro	3,0 µm
Peso	4,300 kg
Portata nominale	360,000 m³/h
Connessione	G2-1/2"-IG
Famiglia di prodotti	VF

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.01.00010

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.07.01.00010**

Typ	codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IG 10.07.01.00020

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.07.01.00010**

Typ	codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IG 10.07.01.00020

