

Art.-Nr.: 10.07.01.00010



Datos técnicos


Atributo	Valor
Tamaño de los poros del filtro	3,0 µm
Flujo nominal	360,000 m³/h
Conexión	G2-1/2"-HE
Forma	Carcasa de acero

STF G2-1/2-IG N

El filtro de vacío VF / STF / STF-D se suministra como producto listo para su conexión.

Repuestos disponibles: cartucho de filtro

Accesorios disponibles: ángulo de fijación



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	490,00 mm
Longitud L2	12,00 mm
Longitud L	250,00 mm
Anchura B1	123,00 mm
Diámetro exterior D	200,00 mm
Rosca G1	G2-1/2"-HE
Rosca G2	G2-1/2"-HE

Datos de diseño STF G2-1/2-IG N

Art.-Nr.: 10.07.01.00010

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Vacío máx.	-950 mbar
Tamaño de los poros del filtro	3,0 µm
Peso	4,300 kg
Flujo nominal	360,000 m³/h
Conexión	G2-1/2" -HE
Familia de productos	VF

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.01.00010

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.07.01.00010**

Typ	n
Filtro (redondo) FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IG	10.07.01.00020

**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.07.01.00010**

Typ	n
Filtro (redondo) FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IG	10.07.01.00020

