



Données techniques


Épaisseur des pores du filtre	3,0 µm
Volume de flux nominal	360,000 m³/h
Connexion	G2-1/2"-F
Forme	Carter en acier

STF G2-1/2-IG N

Le filtre à vide VF / STF / STF-D est livré prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante de rechange

Accessoires disponibles : équerre de fixation



Données de construction

Longueur L1	490,00 mm
Longueur L2	12,00 mm
Longueur L	250,00 mm
Largeur B1	123,00 mm
Diamètre extérieur D	200,00 mm
Filetage G1	G2-1/2"-F
Filetage G2	G2-1/2"-F

Données de construction STF G2-1/2-IG N

Art.-Nr.: 10.07.01.00010

**Données techniques**

Vide max.	-950 mbar
Épaisseur des pores du filtre	3,0 µm
Poids propre	4,300 kg
Volume de flux nominal	360,000 m³/h
Connexion	G2-1/2"-F
Famille de produits	VF

**Données de commande pièce de rechange 10.07.01.00010**

Typ		Nombre d'article
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IG	10.07.01.00020

