




STF G2-1/2-IG N

Vakum filtresi VF / STF / STF-D bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: yedek filtre kartuşu

Mevcut aksesuarlar: montaj braketi



Tasarım verileri STF G2-1/2-IG N

Teknik veriler

Attribute	Value
Filtre gözenek boyutu	3.0 µm
Nominal akış hızı	360.000 m³/h
Bağlantı	G2-1/2"-F
Şekil	Çelik gövde

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	490.00 mm
Uzunluk L2	12.00 mm
Uzunluk L	250.00 mm
Genişlik B1	123.00 mm
Dış çap D	200.00 mm
Dış G1	G2-1/2"-F
Dış G2	G2-1/2"-F

Art.-Nr.: 10.07.01.00010

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Maks. vakum	-950 mbar
Filtre gözenek boyutu	3.0 µm
Ağırlık	4.300 kg
Nominal akış hızı	360.000 m³/h
Bağlantı	G2-1/2"-F
Ürün ailesi	VF

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.01.00010**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.07.01.00010**

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IG 10.07.01.00020

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.07.01.00010**

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IG 10.07.01.00020

