




VFT G1/8-IG 100

Vakum filtresi VFT bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre kartuşu (filtre eki)

Mevcut aksesuarlar: filtre tutucu



Tasarım verileri VFT G1/8-IG 100

Teknik veriler

Attribute	Value
Filtre gözenek boyutu	100.0 µm
Nominal akış hızı	3.000 m³/h
Bağlantı	G1/8"-F
Şekil	Kısa filtre eki

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	76.00 mm
Yükseklik H1	50.00 mm
Yükseklik H	60.00 mm
Dış çap D	48.00 mm
Dış G1	G1/8"-F

Vakumlu kap filtresi
VFT G1/8-IG 100



Art.-Nr.: 10.07.01.00117



Teknik veriler

Attribute	Value
25° C'de aşırı basınç (maks.)	7.0 bar
50° C'de aşırı basınç (maks.)	5.0 bar
Maks. vakum	-990 mbar
Filtre gözenek boyutu	100.0 µm
Ağırlık	49.0 g
Nominal akış hızı	3.000 m³/h
Bağlantı	G1/8"-F
Ürün ailesi	VFT



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.01.00117



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.07.01.00117

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 100 25x37 A2 VFT-1/8+1/4
Filtre tutucu	HTR-FIL 25 WI VFT1/8-1/2
Sızdırmazlık elemanı	DR 37-33x3 NBR



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00117