




VFT G1/4-IG 80

Vakum filtresi VFT bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre kartuşu (filtre eki)

Mevcut aksesuarlar: filtre tutucu



Tasarım verileri VFT G1/4-IG 80

Teknik veriler

Attribute	Value
Filtre gözenek boyutu	80.0 µm
Nominal akış hızı	6.600 m³/h
Bağlantı	G1/4"-F
Şekil	Kısa filtre eki

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	76.00 mm
Yükseklik H1	50.00 mm
Yükseklik H	60.00 mm
Dış çap D	48.00 mm
Dış G1	G1/4"-F

Vakumlu kap filtresi
VFT G1/4-IG 80



Art.-Nr.: 10.07.01.00119



Teknik veriler

Attribute	Value
25° C'de aşırı basınç (maks.)	7.0 bar
50° C'de aşırı basınç (maks.)	5.0 bar
Maks. vakum	-990 mbar
Filtre gözenek boyutu	80.0 µm
Ağırlık	47.0 g
Nominal akış hızı	6.600 m³/h
Bağlantı	G1/4" -F
Ürün ailesi	VFT



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.01.00119



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.07.01.00119

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 80 25x37 PE VFT-1/8-1/4 10.07.01.00141
Filtre tutucu	HTR-FIL 25 WI VFT1/8-1/2 10.07.01.00228
Sızdırmazlık elemanı	DR 37-33x3 NBR 10.07.01.00154



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00119