

Art.-Nr.: 10.07.01.00120



VFT G1/4-IG 100

Vakum filtresi VFT bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre kartuşu (filtre eki)


Mevcut aksesuarlar: filtre tutucu

Teknik veriler

Attribute	Value
Filtre gözenek boyutu	100.0 µm
Nominal akış hızı	8.400 m³/h
Bağlantı	G1/4"-F
Şekil	Kısa filtre eki

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	76.00 mm
Yükseklik H1	50.00 mm
Yükseklik H	60.00 mm
Dış çap D	48.00 mm
Dış G1	G1/4"-F



Tasarım verileri VFT G1/4-IG 100

Art.-Nr.: 10.07.01.00120

**Teknik veriler**

Attribute	Value
25° C'de aşırı basınç (maks.)	7.0 bar
50° C'de aşırı basınç (maks.)	5.0 bar
Maks. vakum	-990 mbar
Filtre gözenek boyutu	100.0 µm
Ağırlık	47.0 g
Nominal akış hızı	8.400 m³/h
Bağlantı	G1/4" -F
Ürün ailesi	VFT

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.01.00120**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.07.01.00120**

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 100 25x37 A2 VFT-1/8+1/4 10.07.01.00132
Filtre tutucu	HTR-FIL 25 WI VFT1/8-1/2 10.07.01.00228
Sızdırmazlık elemanı	DR 37-33x3 NBR 10.07.01.00154

WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00120