



VFT G3/8-IG 80

Vakum filtresi VFT bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre kartuşu (filtre eki)


Mevcut aksesuarlar: filtre tutucu

Teknik veriler

Attribute	Value
Filtre gözenek boyutu	80.0 µm
Nominal akış hızı	14.700 m³/h
Bağlantı	G3/8"-F
Şekil	Uzun filtre eki

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	77.20 mm
Yükseklik H1	88.00 mm
Yükseklik H	101.00 mm
Dış çap D	48.50 mm
Dış G1	G3/8"-F



Tasarım verileri VFT G3/8-IG 80

Vakumlu kap filtresi
VFT G3/8-IG 80



Art.-Nr.: 10.07.01.00122



Teknik veriler

Attribute	Value
25° C'de aşırı basınç (maks.)	7.0 bar
50° C'de aşırı basınç (maks.)	5.0 bar
Maks. vakum	-990 mbar
Filtre gözenek boyutu	80.0 µm
Ağırlık	79.0 g
Nominal akış hızı	14.700 m³/h
Bağlantı	G3/8"-F
Ürün ailesi	VFT



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.01.00122



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.07.01.00122

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 80 25x71 PE VFT-3/8-1/2 10.07.01.00143
Filtre tutucu	HTR-FIL 25 WI VFT1/8-1/2 10.07.01.00228
Sızdırmazlık elemanı	DR 37-33x3 NBR 10.07.01.00154



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00122