



VFT G3/8-IG 100


Vakum filtresi VFT bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre kartuşu (filtre eki)

Mevcut aksesuarlar: filtre tutucu

Teknik veriler

Attribute	Value
Filtre gözenek boyutu	100.0 µm
Nominal akış hızı	17.400 m³/h
Bağlantı	G3/8"-F
Şekil	Uzun filtre eki



Tasarım verileri VFT G3/8-IG 100

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	77.20 mm
Yükseklik H1	88.00 mm
Yükseklik H	101.00 mm
Dış çap D	48.50 mm
Dış G1	G3/8"-F

Vakumlu kap filtresi
VFT G3/8-IG 100



Art.-Nr.: 10.07.01.00123



Teknik veriler

Attribute	Value
25° C'de aşırı basınç (maks.)	7.0 bar
50° C'de aşırı basınç (maks.)	5.0 bar
Maks. vakum	-990 mbar
Filtre gözenek boyutu	100.0 µm
Ağırlık	79.0 g
Nominal akış hızı	17.400 m³/h
Bağlantı	G3/8"-F
Ürün ailesi	VFT



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.01.00123



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.07.01.00123

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 100 25x71 A2 VFT-3/8+1/2 10.07.01.00135
Filtre tutucu	HTR-FIL 25 WI VFT1/8-1/2 10.07.01.00228
Sızdırmazlık elemanı	DR 37-33x3 NBR 10.07.01.00154



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00123