



VFT G1/2-IG 100


Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño de los poros del filtro	100,0 µm
Flujo nominal	19,200 m ³ /h
Conexión	G1/2"-HE
Forma	Inserto de filtro largo

El filtro de vacío tipo taza VFT se suministra como producto listo para su conexión.

Repuestos disponibles: cartucho de filtro (filtro)

Accesorios disponibles: soporte de filtro



Datos de diseño VFT G1/2-IG 100

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	77,20 mm
Altura H1	88,00 mm
Altura H	101,00 mm
Diámetro exterior D	48,50 mm
Rosca G1	G1/2"-HE



Art.-Nr.: 10.07.01.00126

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Sobrepresión (máx.) a 25° C	7,0 bar
Sobrepresión (máx.) a 50° C	5,0 bar
Vacio máx.	-990 mbar
Tamaño de los poros del filtro	100,0 µm
Peso	76,00 g
Flujo nominal	19,200 m ³ /h
Conexión	G1/2 " -HE
Familia de productos	VFT

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.01.00126

**Datos de pedido piezas de recambio 10.07.01.00126**

Typ	Número de artículo
Filtro (redondo)	10.07.01.00135
Soporte de filtro	10.07.01.00228
Elemento de lacre	10.07.01.00154

WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00126