

Filtre à vide en cloche

VFT G3/4-IG 100



Art.-Nr.: 10.07.01.00129



VFT G3/4-IG 100


Le filtre à vide en cloche VFT est livré prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante de rechange (élément filtrant)

Accessoires disponibles : support de filtre

Données techniques

Attribut	Valeur
Épaisseur des pores du filtre	100,0 µm
Volume de flux nominal	46,200 m ³ /h
Connexion	G3/4"-F
Forme	Filtre long insert



Données de construction VFT G3/4-IG 100

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	90,50 mm
Hauteur H1	118,00 mm
Hauteur H	136,50 mm
Diamètre extérieur D	75,00 mm
Filetage G1	G3/4"-F



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00129

Filtre à vide en cloche
VFT G3/4-IG 100



Art.-Nr.: 10.07.01.00129



Données techniques

Attribut	Valeur
Surpression (max.) à 25° C	7,0 bar
Surpression (max.) à 50° C	5,0 bar
Vide max.	-990 mbar
Épaisseur des pores du filtre	100,0 µm
Poids propre	164,00 g
Volume de flux nominal	46,200 m³/h
Connexion	G3/4" -F
Famille de produits	VFT



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.01.00129



Données de commande pièce de rechange 10.07.01.00129

Typ		Nombre d'article
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 100 39x89 A2 VFT-3/4	10.07.01.00138
Support de filtre	HTR-FIL 2S WI VFT3/4	10.07.01.00229
Elément de cachetage	DR 57-51x3.2 NBR	10.07.01.00155



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00129