




Données techniques

Attribut	Valeur
Épaisseur des pores du filtre	50,0 µm
Connexion	Flexible 6/4 avec écrou

VFI CN6/4 50

Le filtre en ligne VFI est livré prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante de rechange (élément filtrant)



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	61,00 mm
Diamètre extérieur D	16,00 mm
Diamètre intérieur d	6,00 mm

Données de construction VFI CN6/4 50



Filtre à vide (inline)
VFI CN6/4 50



Art.-Nr.: 10.07.01.00241



Données techniques

Attribut	Valeur
Surpression (max.) à 25° C	7,0 bar
Surpression (max.) à 50° C	5,0 bar
Vide max.	-990 mbar
Épaisseur des pores du filtre	50,0 µm
Poids propre	6,0 g
Volume de flux nominal	1,920 m³/h
Connexion	Flexible 6/4 avec écrou
Famille de produits	VFI



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.01.00241



Données de commande des accessoires 10.07.01.00241

Typ	num
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 50 10x21 VFI 10.07.01.00244



Données de commande des pièces de rechange 10.07.01.00241

Typ	num
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 50 10x21 VFI 10.07.01.00244



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00241