

Vakum filtresi (hat içi)

VFI CN6/4 50

Art.-Nr.: 10.07.01.00241



Teknik veriler

Attribute	Value
Filtre gözenek boyutu	50.0 µm
Bağlantı	Başlık somunlu hortum 6/4


VFI CN6/4 50

Inline filtre VFI, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre kartuşu (filtre eki)

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	61.00 mm
Dış çap D	16.00 mm
İç çap d	6.00 mm



Tasarım verileri VFI CN6/4 50



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00241

Vakum filtresi (hat içi)
VFI CN6/4 50



Art.-Nr.: 10.07.01.00241



Teknik veriler

Attribute	Value
25° C'de aşırı basınç (maks.)	7.0 bar
50° C'de aşırı basınç (maks.)	5.0 bar
Maks. vakum	-990 mbar
Filtre gözenek boyutu	50.0 µm
Ağırlık	6.0 g
Nominal akış hızı	1.920 m³/h
Bağlantı	Başlık somunlu hortum 6/4
Ürün ailesi	VFI



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.01.00241



Veri aksesuarları sipariş edin 10.07.01.00241

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 50 10x21 VFI
	10.07.01.00244



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.07.01.00241

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 50 10x21 VFI
	10.07.01.00244



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00241