Filtro de vacío (en línea)

VFI CN6/4 50

Art.-Nr.: 10.07.01.00241

VFI CN6/4 50

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño de los poros del filtro	50,0 µm
Conexión	Tubo flex. 6/4 con tuerca

El filtro en linéa VFI se suministra como producto listo para su conexión.

Repuestos disponibles: cartucho de filtro (filtro)



Datos de diseño VFI CN6/4 50

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	61,00 mm
Diámetro exterior D	16,00 mm
Diámetro interior d	6,00 mm

Póngase en contacto con Schmalz: Schmalz S.A. • Avda. Ribera de Axpe. 49 • P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2 • 48950 Erandio (Vizcaya) • +34 94 480 5585, schmalz@schmalz.es

Filtro de vacío (en línea)

VFI CN6/4 50

Art.-Nr.: 10.07.01.00241

Datos técnicos

Atributo	Valor
Sobrepresión (máx.) a 25° C	7,0 bar
Sobrepresión (máx.) a 50° C	5,0 bar
Vacío máx.	-990 mbar
Tamaño de los poros del filtro	50,0 µm
Peso	6,0 g
Flujo nominal	1,920 m³/h
Conexión	Tubo flex. 6/4 con tuerca
Familia de productos	VFI

Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: **www.schmalz.com/10.07.01.00241**

Pedir accesorios de datos 10.07.01.00241

Typ		n
Filtro (redondo)	FILT-EINS 50 10x21 VFI	10.07.01.00244

Datos de pedido de piezas de recambio 10.07.01.00241

Typ		n
Filtro (redondo)	FILT-EINS 50 10x21 VFI	10.07.01.00244

Póngase en contacto con Schmalz: Schmalz S.A. • Avda. Ribera de Axpe. 49 • P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2 • 48950 Erandio (Vizcaya) • +34 94 480 5585, schmalz@schmalz.es