

Vakum filtresi (hat içi)

VFI CN8/6 50

Art.-Nr.: 10.07.01.00245



Teknik veriler

Attribute	Value
Filtre gözenek boyutu	50.0 µm
Bağlantı	Başlık somunlu hortum 8/6


VFI CN8/6 50

Inline filtre VFI, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre kartuşu (filtre eki)

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	68.00 mm
Dış çap D	23.00 mm
İç çap d	8.00 mm



Tasarım verileri VFI CN8/6 50



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00245

Art.-Nr.: 10.07.01.00245

**Teknik veriler**

Attribute	Value
25° C'de aşırı basınç (maks.)	7.0 bar
50° C'de aşırı basınç (maks.)	5.0 bar
Maks. vakum	-990 mbar
Filtre gözenek boyutu	50.0 µm
Ağırlık	10.0 g
Nominal akış hızı	3.960 m³/h
Bağlantı	Başlık somunlu hortum 8/6
Ürün ailesi	VFI

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.01.00245**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.07.01.00245**

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 50 16x23 VFI
	10.07.01.00248

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.07.01.00245**

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 50 16x23 VFI
	10.07.01.00248

