

Filtre à vide (inline)
VFI CN8/6 50



Art.-Nr.: 10.07.01.00245




Données techniques

Attribut	Valeur
Épaisseur des pores du filtre	50,0 µm
Connexion	Flexible 8/6 avec écrou

VFI CN8/6 50

Le filtre en ligne VFI est livré prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante de rechange (élément filtrant)



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	68,00 mm
Diamètre extérieur D	23,00 mm
Diamètre intérieur d	8,00 mm

Données de construction VFI CN8/6 50



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00245

Filtre à vide (inline)
VFI CN8/6 50



Art.-Nr.: 10.07.01.00245



Données techniques

Attribut	Valeur
Surpression (max.) à 25° C	7,0 bar
Surpression (max.) à 50° C	5,0 bar
Vide max.	-990 mbar
Épaisseur des pores du filtre	50,0 µm
Poids propre	10,00 g
Volume de flux nominal	3,960 m³/h
Connexion	Flexible 8/6 avec écrou
Famille de produits	VFI



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.01.00245



Données de commande pièce de rechange 10.07.01.00245

Typ	Nombre d'article
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 50 16x23 VFI 10.07.01.00248



Données de commande pièces d'usure 10.07.01.00245

Typ	Nombre d'article
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 50 16x23 VFI 10.07.01.00248



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00245