

Filtro per vuoto (inline)

VFI CN8/6 50

Art.-Nr.: 10.07.01.00245




Dati tecnici

Attributo	Valore
Misura dei pori del filtro	50,0 μm
Connessione	Tubo fless. 8/6 con dado

VFI CN8/6 50

Il filtro in linea VFI viene fornito come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia di ricambio (cartuccia filtro)



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	68,00 mm
Diametro esterno D	23,00 mm
Diametro interno d	8,00 mm

Dati di costruzione VFI CN8/6 50



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00245

1

Art.-Nr.: 10.07.01.00245

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Sovrapressione (max.) a 25° C	7,0 bar
Sovrapressione (max.) a 50° C	5,0 bar
Vuoto max.	-990 mbar
Misura dei pori del filtro	50,0 µm
Peso	10,0 g
Portata nominale	3,960 m ³ /h
Connessione	Tubo fless. 8/6 con dado
Famiglia di prodotti	VFI

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.01.00245**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.07.01.00245**

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 50 16x23 VFI	10.07.01.00248

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.07.01.00245**

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 50 16x23 VFI	10.07.01.00248

