

Filtro de vacío (en línea)

VFI CN8/6 50

Art.-Nr.: 10.07.01.00245




Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño de los poros del filtro	50,0 µm
Conexión	Tubo flex. 8/6 con tuerca

VFI CN8/6 50

El filtro en línea VFI se suministra como producto listo para su conexión.

Repuestos disponibles: cartucho de filtro (filtro)



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	68,00 mm
Diámetro exterior D	23,00 mm
Diámetro interior d	8,00 mm

Datos de diseño VFI CN8/6 50



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00245

1

Art.-Nr.: 10.07.01.00245



Datos técnicos

Atributo	Valor
Sobrepresión (máx.) a 25° C	7,0 bar
Sobrepresión (máx.) a 50° C	5,0 bar
Vacío máx.	-990 mbar
Tamaño de los poros del filtro	50,0 µm
Peso	10,0 g
Flujo nominal	3,960 m³/h
Conexión	Tubo flex. 8/6 con tuerca
Familia de productos	VFI



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.01.00245



Datos de pedido de piezas de recambio 10.07.01.00245

Typ	n
Filtro (redondo)	FILT-EINS 50 16x23 VFI 10.07.01.00248



Datos para pedido de piezas de desgaste 10.07.01.00245

Typ	n
Filtro (redondo)	FILT-EINS 50 16x23 VFI 10.07.01.00248

