




STF 60 P 4.5 SSD

El filtro de vacío VF / STF / STF-D se suministra como producto listo para su conexión.

Repuestos disponibles: cartucho de filtro

Accesorios disponibles: ángulo de fijación



Datos de diseño STF 60 P 4.5 SSD

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño de los poros del filtro	3,0 µm
Flujo nominal	270,000 m³/h
Conexión	Ø60mm
Forma	Carcasa Piclon
Equipamiento adicional	Abrazaderas para tubos flexibles SSD

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	658,00 mm
Longitud L2	304,00 mm
Longitud L	355,00 mm
Anchura B1	221,00 mm
Anchura B2	112,00 mm
Altura H	218,00 mm
Diámetro exterior D1	198,0 mm
Diámetro exterior D2	60,0 mm
Diámetro exterior D	170,00 mm
Diámetro interior d	8,50 mm

Art.-Nr.: 10.07.01.00259

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Vacío máx.	-500 mbar
Tamaño de los poros del filtro	3,0 µm
Peso	2,000 kg
Flujo nominal	270,000 m³/h
Conexión	Ø60mm
Familia de productos	VF

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.01.00259

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.07.01.00259**

Typ	n
Filtro (redondo)	FILT-EINS 3 124x320 PAP STF-Picl-4.5 10.07.01.00060

