

Filtre à poussière

STF 60 P 4.5 SSD



Art.-Nr.: 10.07.01.00259



STF 60 P 4.5 SSD

Le filtre à vide VF / STF / STF-D est livré prêt à être raccordé.


Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante de rechange

Accessoires disponibles : équerre de fixation

Données techniques

Épaisseur des pores du filtre	3,0 µm
Volume de flux nominal	270,000 m³/h
Connexion	Ø60mm
Forme	Carter en piclon
Équipement supplémentaire	Colliers de bridage SSD

Données de construction



Longueur L1	658,00 mm
Longueur L2	304,00 mm
Longueur L	355,00 mm
Largeur B1	221,00 mm
Largeur B2	112,00 mm
Hauteur H	218,00 mm
Diamètre extérieur D1	198,0 mm
Diamètre extérieur D2	60,0 mm
Diamètre extérieur D	170,00 mm
Diamètre intérieur d	8,50 mm
Espacement des trous X1	192,0 mm
D3	60,0 mm

Données de construction STF 60 P 4.5 SSD



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00259

Filtre à poussière

STF 60 P 4.5 SSD



Art.-Nr.: 10.07.01.00259



Données techniques

Vide max.	-500 mbar
Épaisseur des pores du filtre	3,0 µm
Poids propre	2,000 kg
Volume de flux nominal	270,000 m³/h
Connexion	Ø60mm
Famille de produits	VF



Données de commande pièce de rechange 10.07.01.00259

Typ		Nombre d'article
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 124x320 PAP STF-Picl-4.5	10.07.01.00060



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00259