

Art.-Nr.: 10.07.01.00260



STF 60 P 6.0 SSD

Il filtro per vuoto VF / STF / STF-D viene fornito come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia di ricambio


Accessori disponibili: lamiera di fissaggio

Dati tecnici

Attributo	Valore
Misura dei pori del filtro	3,0 µm
Portata nominale	360,000 m³/h
Connessione	Ø60mm
Forma	Alloggiamento in Piclon
Attrezzatura supplementare	Fascette per tubi flessibili SSD

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	741,00 mm
Lunghezza L2	344,00 mm
Lunghezza L	390,00 mm
Larghezza B1	265,00 mm
Larghezza B2	142,00 mm
Altezza H	253,00 mm
Diametro esterno D1	229,0 mm
Diametro esterno D2	60,0 mm
Diametro esterno D	200,00 mm
Diametro interno d	8,50 mm



Dati di costruzione STF 60 P 6.0 SSD



Art.-Nr.: 10.07.01.00260

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Vuoto max.	-500 mbar
Misura dei pori del filtro	3,0 µm
Peso	2,400 kg
Portata nominale	360,000 m³/h
Connessione	Ø60mm
Famiglia di prodotti	VF

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.01.00260

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.07.01.00260**

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 149x361 PAP STF-Picl-6	10.07.01.00054
Fascetta	SSD 60-68 ST-VZ	10.07.10.00017

