

Art.-Nr.: 10.07.01.00260




STF 60 P 6.0 SSD

El filtro de vacío VF / STF / STF-D se suministra como producto listo para su conexión.

Repuestos disponibles: cartucho de filtro

Accesorios disponibles: ángulo de fijación



Datos de diseño STF 60 P 6.0 SSD

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño de los poros del filtro	3,0 µm
Flujo nominal	360,000 m³/h
Conexión	Ø60mm
Forma	Carcasa Piclon
Equipamiento adicional	Abrazaderas para tubos flexibles SSD

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	741,00 mm
Longitud L2	344,00 mm
Longitud L	390,00 mm
Anchura B1	265,00 mm
Anchura B2	142,00 mm
Altura H	253,00 mm
Diámetro exterior D1	229,0 mm
Diámetro exterior D2	60,0 mm
Diámetro exterior D	200,00 mm
Diámetro interior d	8,50 mm



Art.-Nr.: 10.07.01.00260

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Vacío máx.	-500 mbar
Tamaño de los poros del filtro	3,0 µm
Peso	2,400 kg
Flujo nominal	360,000 m³/h
Conexión	Ø60mm
Familia de productos	VF

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.07.01.00260

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.07.01.00260**

Typ		n
Filtro (redondo)	FILT-EINS 3 149x361 PAP STF-Picl-6	10.07.01.00054
Abrazadera de tubo	SSD 60-68 ST-VZ	10.07.10.00017

