




STF 60 P 6.0 SSD

Vakum filtresi VF / STF / STF-D bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: yedek filtre kartuşu

Mevcut aksesuarlar: montaj braketi



Tasarım verileri STF 60 P 6.0 SSD

Teknik veriler

Attribute	Value
Filtre gözenek boyutu	3.0 µm
Nominal akış hızı	360.000 m³/h
Bağlantı	Ø60mm
Şekil	Piclon muhafaza
Ek ekipman	Hortum kelepçeleri SSD

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	741.00 mm
Uzunluk L2	344.00 mm
Uzunluk L	390.00 mm
Genişlik B1	265.00 mm
Genişlik B2	142.00 mm
Yükseklik H	253.00 mm
Dış çap D1	229.0 mm
Dış çap D2	60.0 mm
Dış çap D	200.00 mm
İç çap d	8.50 mm

Art.-Nr.: 10.07.01.00260

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Maks. vakum	-500 mbar
Filtre gözenek boyutu	3.0 µm
Ağırlık	2.400 kg
Nominal akış hızı	360.000 m³/h
Bağlantı	Ø60mm
Ürün ailesi	VF

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.01.00260**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.07.01.00260**

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 149x361 PAP STF-Picl-6 10.07.01.00054
Hortum kelepçesi	SSD 60-68 ST-VZ 10.07.10.00017

WWW.SCHMALZ.COM/10.07.01.00260