



STF-D 60 P 6.0 F SSD

Il filtro per vuoto VF / STF / STF-D viene fornito come prodotto finito per connessione.


Parti di ricambio disponibili: cartuccia di ricambio

Accessori disponibili: lamiera di fissaggio

Dati tecnici

Attributo	Valore
Misura dei pori del filtro	3,0 µm
Portata nominale	360,000 m³/h
Funzione supplementare	Filtro controllo
Connessione	Ø60mm
Forma	Alloggiamento in Piclon
Attrezzatura supplementare	Fascette per tubi flessibili SSD

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Lunghezza L1	741,00 mm
Lunghezza L2	351,00 mm
Lunghezza L	390,00 mm
Larghezza B1	265,00 mm
Larghezza B2	142,00 mm
Altezza H	253,00 mm
Diametro esterno D1	229,0 mm
Diametro esterno D2	60,0 mm
Diametro esterno D	200,00 mm
Diametro interno d	8,50 mm

Dati di costruzione STF-D 60 P 6.0 F SSD

Art.-Nr.: 10.07.01.00262



Dati tecnici

Attributo	Valore
Vuoto max.	-500 mbar
Misura dei pori del filtro	3,0 µm
Peso	2,400 kg
Portata nominale	360,000 m³/h
Connessione	Ø60mm
Famiglia di prodotti	VF



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.01.00262



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.07.01.00262

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 149x361 PAP STF-Picl-6	10.07.01.00054
Pressostato differenziale	DDW 10...50 250V-AC/6	21.01.06.00011
Fascetta	SSD 60-68 ST-VZ	10.07.10.00017



Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.07.01.00262

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 149x361 PAP STF-Picl-6	10.07.01.00054

